

Garant GRIDLINE

**Okomiti ormar, dubina 28G, Dva podno vođena izvatka, Visina: 2000 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971605 2000
GTIN	4062406165482
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Okomiti ormar u 30×28G s izvlakama postavljenim na pod. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. Vruće cinčani okviri izvlačnih dijelova imaju perforaciju s rasterom od 37 mm na prednjoj strani za prihvat nosača za alat, vodilica nosača, kadica s pregradama i perforiranih limova.

**Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035, izvatci antracit RAL 7016, **praškasto lakiran.**

**Napomena:**

Kod izvadaka širine 330 mm odgovaraju 2 nosača jedan pokraj drugog. Okomiti ormari smiju se postavljati isključivo na **sasvim ravnoj podlozi!**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 750 mm

Dubina: 700 mm

Širina u G: 30

Dubina u G: 28

Okomito izvlačenje ladice, širina: 330 mm

**Tehnički opis**

Okomito izvlačenje, korisna širina	323 mm
širina	750 mm
Dubina	700 mm
Težina	259 kg
Okomito izvlačenje ladice, širina	330 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina	627 mm
Visina	2000 mm
Širina u G	30
Dubina u G	28
Okomito izvlačenje, korisna visina	1750 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Okomito izvlačenje, nosivost	600 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	2400 kg
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC okomiti ormar za teške terete