

Garant GRIDLINE

Umetak ladica s prihvatima alata, 26×24G, za alatne drške: C8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	970705 C8
GTIN	4062406180867
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s prihvatnicima alata od plastike.

Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

Lakiranje:

Antracit boja RAL 7016 **praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).**

Napomena:

VDI20 prihvatnici odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.

HSK kataloške veličine odgovaraju porihvatnicima alata oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.

Korisna površina ladice u G: 26×24

visina bez prihvata za alata: 60 mm

Broj prihvata za alat: 25

Razmak osi A: 126 mm

prikladno za ladice korisne širine u G: 26

prikladno za ladice korisne dubine u G: 24

Tehnički opis

Razmak osi A	126 mm
visina bez prihvata za alata	60 mm
Broj prihvata za alat	25
prikladno za ladice korisne širine u G	26

prikladno za ladice korisne dubine u G	24
Korisna površina ladice u G	26×24
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Umetak za ladicu, za CNC ormar za alat

Pribor

Plastični ulošci Tip C8	947390 C8
-------------------------	-----------