

Garant**Vlasno nehrđajuće ravnalo u futroli, duljina: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460095 50
GTIN	4045197718600
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od **nehrđajućeg** čelika. **Oba skošena ruba matirana bez sjaja.**

Napomena:

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od $\pm 15^\circ$ prema osi simetrije.

Tehnički opis

Tolerancija ravnine mjernog brida	0,002 mm
Duljina	50 mm
Standard	DIN 874
Materijal	Nehrđajući čelik
Površina faze	matirano bez sjaja
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta proizvoda	Ravnalo sa zašiljenim vrhom

Usluge

DAkKS kalibriranjeOštro ravnalo maks. duljina 500 mm	026010 500
KalibriranjeOštro ravnalo maks. duljina 200 mm	026000 200