

Garant**Glodača glava za završnu obradu, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava za **vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu**. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za **izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja**. **Iznimna ušteda vremena** moguća zahvaljujući **velikim koracima u obradi**.

Upotreba:

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	5
Ø reza D _c	42 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CPHX 09T3..
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje