

**Garant**

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
1012/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A1012K SDQCR/L07
Minimalni Ø predbušnja $D_{min}$	15,5 mm
Duljina glave $L_1$	27,5 mm
Širina vrata $L_4$	10,7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Stezna visina $L_2$	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Korisna dubina T	4 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500