

Garant

Držač za izradu utora za specijalne držače Drška EWS + Benz, od širine utora m: 2mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290351 2
GTIN	4062406099480
Razred artikla	29K

Opis**Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni \varnothing prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni \varnothing prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

\varnothing najmanjeg prethodnog provrta D_{\min}	7,03 mm
Korisna duljina L_1	25 mm
Vijak	290399 1
prikladno za širinu utora m	2 mm
Udaljenost vrha od osi	3,65 mm
\varnothing drške	16 mm

Nosač oštrica $\varnothing D_1$	6,5 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Duljina drške L_s	30 mm
Drška	EWS + Benz
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila