

**Garant**

**Držač za izradu utora za specijalne držače Drška EWS + Benz, od širine utora m: 5mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290351 5
GTIN	4062406099510
Razred artikla	29K

**Opis**
**Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni  $\varnothing$  prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni  $\varnothing$  prije bušenja je 38,22 mm).

**Napomena:**

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

**Tehnički opis**

$\varnothing$ najmanjeg prethodnog provrta $D_{min}$	12,82 mm
Vijak	290399 1
$\varnothing$ drške	16 mm
prikladno za širinu utora m	5 mm
Korisna duljina $L_1$	37 mm
Udaljenost vrha od osi	6,35 mm

Nosač oštrica $\varnothing D_1$	12 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Duljina drške $L_s$	30 mm
Drška	EWS + Benz
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila