

**Garant**
**Držac za izradu utora, kratki Ø DS 20 mm, od širine utora m: 4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290359 4
GTIN	4062406099442
Razred artikla	29K

**Opis**
**Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

**Napomena:**

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	5,35 mm
Ø drške	20 mm
Vijak	290399 1
prikladno za širinu utora m	4; 5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	28 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	10,71 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	10,91 mm
Nosač oštrica Ø D <sub>1</sub>	10 mm

Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila