

Garant

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 50 A = 100,
Stezni \varnothing D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302655 6
GTIN	4062406100148
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!)
Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹.**S
provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Vanjski \varnothing D	25 mm
Rezervni stezni vijak 309900	6
Stezni \varnothing D ₁	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm	309900 6