

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	125 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
ISO kod držača	E10K SVJCR/L07
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Širina vrata L ₄	6,3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Duljina glave L ₁	18 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	1,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje