

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Širina vrata $L_4$	6,3 mm
Duljina glave $L_1$	18 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	142 stupanj
Ukupna duljina $L$	125 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Udaljenost vrha od osi	1,5 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
ISO kod držača	E10K SVJCR/L07
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje