

3M Scotch-Brite™

Brusno runo od filca CF-PRO, 152×228 mm, Struktura filca: 280**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555999 280
GTIN	480116492690
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s brusnim zrnom umetnuto u spoj od sintetičke smole. Visokoučinkoviti flic s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu**.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Rukom, ručni blok br. 556020 ili na vibracijskoj bušilici. **Srednje / srednje fino:** univerzalno primjenjivo za uklanjanje slojeva hrđe, laganih onečišćenja, promijenjene boje, za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

Tehnički opis

Struktura filca	280
Stupanj finoće	srednje fino
Usporedba granulacije	280 - 360
Izvedba	A Very Fine
Boja	crvena

3M oznaka	CF-PRO
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina	152 mm
Duljina	228 mm
Atribut imena proizvoda	152×228 mm
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Ručni blok	556020
Trn	556030