



Weldon stezna glava oblik AD, BT 30 kratko, Stezni \varnothing D1: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302597 8
GTIN	4062406100070
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski \varnothing D	28 mm
Stezni \varnothing D ₁	8 mm
Rezervni stezni vijak 309900	8
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 8 mm	309900 8