

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	23 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ukupna duljina L	250 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
ISO kod držača	E25S SVUCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	31,5 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	23 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje