

Mitutoyo

Digitalno-analogni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, mjerno područje: 50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434621 50
GTIN	4946368121222
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni kao i dodatni analogni indikator. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja je trajno unesena. Brzina postupka nema utjecaja na rezultat mjerenja. **Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje.** Čvrsto kućište, senzor čvrsto smješten na ležaj.

Tekst oblačića:

Izlaz podataka

Nule

na proizvoljnom položaju ili apsolutno mjerilo.

Preset

Prebacivanje 0,01/0,001 mm.

Priključak

za mrežni adapter.

Promjena smjera brojanja

Prikaz se mijenja

iz zelene u crvenu boju pri prekoračenju tolerancije.

Uklj./isklj.

Višestruko prebacivanje

Zadržana minimalna ili maksimalna vrijednost i razlika.

Odabir mjernog područja

nulte točke, analognog prikaza.

Funkcija:

- Promjena boje kod prekoračivanja vrijednosti tolerancije.
- Spremanje vrijednosti MAKS. / MIN (nije potrebno traženje točke infleksije).
- Indikacija nulte točke na pr. za mjerenje tolerancije.
- Preklapanje smjera mjerenja.

Dio isporuke:

Uključuje kabel za priključak na mrežu br. 497660 220 s mrežnim adapterom 220 V / 9 V / 500 mA.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 498430, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Kalibriranje: C1

Mogućnost odabira očitavanja: 0,01 / 0,001 mm

Granica odstupanja: 0,006 mm

Snaga mjerenja: $\leq 2,3$ N

Ø stezne drške h6: 8 mm

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	$\leq 2,3$ N
Mjerno područje	50 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 50 mm

013210 50

Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	013250 100
DAkKS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100
Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 50 mm	023000 50

Pribor

Priključni kabel tip USB2	498430 USB2
Priključni kabel tip D2	498430 D2
Priključni kabel tip D1	498430 D1
Mrežni adapter	497660