

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273758 25/1,5
GTIN	4045197720337
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

Dubina utora $t_{maks}$	10,5 mm
Širina utora w	1,5 mm
Funkcionalna širina $L_4$	26,5 mm
Duljina glave $L_1$	29 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	25 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Pritezni vijak tip 6

279815 6

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600