

**Neobrađeni prihvati, HSK-A 100, dimenzija A: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307027 250
GTIN	4062406105075
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Konus i vijenac kaljeni i brušeni.**
- **Mekana drška za daljnju obradu.**

**Upotreba:**

Za izradu posebnih alata.

**Materijal:**

16MnCr5

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	97 mm
Duljina izboja A-dimenzija	250 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	97 mm
Prihvati	HSK-A 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Neobrađena bušuća šipka

