

**Garnitura uređaja za mjerenje navoja, Ø žice: 2,550mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422490 2,550
GTIN	2050001940940
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Mjerne žice za navoje su kaljene i najpreciznije lepene, držač je mat kromiran. Uskočni prsten u prihvatnoj rupi osigurava siguran, okretan smještaj na mjernom vretenu.

Upotreba:

Za određivanje Ø vanjskih navoja metodom tri žice u kombinaciji s jednim mikrometrom ili mjernom klupom.

Dio isporuke:

Garnitura se sastoji od jednog držača s mjernom žicom i jednog držača s dvije mjerne žice u plastičnoj kutiji.

Napomena:

Kod narudžbe svakako navedite Ø mjernog vretena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Tehnički opis

Ispitna kladica M prema DIN 13 list 1	37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm
Ø žice	2,55 mm
za navoj	M36 / M39 / M42 / M45
za nagib navoja P	4/ 4,5

Granica odstupanja	±1 µm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L16
Vrsta proizvoda	Žica za mjerenje navoja
za vreteno Ø	6,35 mm
za vreteno Ø	6,5 mm
za vreteno Ø	6,8 mm
za vreteno Ø	7,5 mm
za vreteno Ø	8 mm

Usluge

Kalibriranje Žica za mjerenje navoja tip GMD	028900 GMD
DAkKS kalibriranje Žica za mjerenje navoja Tip GMD	028910 GMD