



Analogni ručni tahometar, tip: HTM100M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	471010 HTM100M
GTIN	2050001774644
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Mehanički ručni tahometar za mjerenje brzine okretaja i brzine površine u raznim područjima primjene. Lagano čitljiv veliki zaslon sa memorijom za spremanje zadnje izmjerene vrijednosti na gumb. Pogon bez baterija.

Upotreba:

Mjerenje broja okretaja: 10 – 10.000 min⁻¹, **Brzina:** 1 – 1000 m/min.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni kotačić (0,1 m) br. 471180, mjerni šiljak br. 471170, šuplji mjerni šiljak br. 471190, produžetak.

Napomena:

ATEX certificirane izvedbe na upit: tahometri za uporabu u okruženjima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Certificirano za ATEX zone 1 i 2.

Kalibriranje: I2

Granica odstupanja: ±0,5 %

Mjerni disk (opseg): 0,1 m

Radna temperatura: 0 - 40 °C

Temperatura skladištenja: -10 - 40 °C

Tehnički opis

Radna temperatura	0 - 40 °C
Temperatura skladištenja	-10 - 40 °C

Mjerni disk (opseg)	0,1 m
Granica odstupanja	±0,5 %
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	I2
Vrsta proizvoda	Ručni tahograf

Usluge

Kalibriranje Mjerač broja okretaja / stroboskop	016600
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Tahometar / stroboskop tip D	027900 D

Pribor

Šuplji mjerni šiljak	471190
Mjerni šiljak	471170
Pogonski mjerni kotačić obujam 100 mm	471180