


Garant
XDLW 09T308 TN, KU7710, tip: GGG


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Razred artikla	21H

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Pritegnuti vijak br. 219933 s maksimalno 2,2Nm!

Posmak f_z po zubu: 0,43 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 09T308 TN

Tip: GGG

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm

Tehnički opis

Tip	GGG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 09T308 TN
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	KU7710

Rezni materijal	Keramika
maksimalna dubina reza ap maks	0,8 mm
Posmak f_z po zubu	0,43 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	600 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		