

Garant**Rotirajući šiljak za tokarenje prigušenje vibracija, Morse konus: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	321405 4
GTIN	4045197720955
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Kut vrha 60°.**
- **Elastičnost šiljka s obzirom na kompenzaciju tlaka i duljine, antivibrirajuće**
- **Šiljak od kaljenog alatnog čelika, precizno brušen prema postavljanju ležajeva.**
- **Precizni valjni ležajevi s cjeloživotnim podmazivanjem.**
- **Brtveni prsten vratila sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**
- **Izuzetno kruta izvedba s dodatnim ležajem drške.**
- **Alat u potpunosti kaljen i poliran.**

Precizna izvedba.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

- **Za prigušenje vibracija.**
- **Za izjednačenje duljine uslijed toplinskog istezanja.**
- **Prikladno za uporabu s ozubljenim šiljcima.**

Ø kućišta D: 68 mm

Korisna duljina B: 111 mm

Najveći Ø vrha A: 35 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

maksimalan broj okretaja: 4000 min⁻¹

za težinu obratka: 600 kg

Tehnički opis

Korisna duljina B	111 mm
Najveći Ø vrha A	35 mm
za težinu obratka	600 kg
Ø kućišta D	68 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹
Morse konus	MK4
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice