

Garant**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø h10 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201043 8
GTIN	4045197746184
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Duboki žlijeb za nesmetano odvođenje odvojenih čestica.**

Specijalna geometrija za obradu aluminija.

Upotreba:

Specijalno za glodanje aluminija, ukapanje i konturno glodanje.

Tehnički opis

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Broj zubi Z	1
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø reza D_c	8 mm
Duljina rezne oštrice L_s	35 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Ø drške D_s	8 mm
Kut spirale	26 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM

Standard	Tvornička norma
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	125 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
PMMA akril	prikladno	170 m/min	N
PE-HD	prikladno	120 m/min	N
PA 66	prikladno	140 m/min	N
PEEK	prikladno	120 m/min	N
PF 31	prikladno	100 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Cu	prikladno	130 m/min	N
CuZn	prikladno	160 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	uvjetno pogodno		
suho	uvjetno pogodno		
Zrak	uvjetno pogodno		