

**Garant****VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø h10 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201043 10
GTIN	4045197746191
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Duboki žlijeb za nesmetano odvođenje odvojenih čestica.**

Specijalna geometrija za obradu aluminija.

**Upotreba:**

Specijalno za glodanje aluminija, ukapanje i konturno glodanje.

**Tehnički opis**

Drška	DIN 6535 HA s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	10 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,04 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Broj zubi Z	1
Kut spirale	26 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM

Standard	Tvornička norma
Tip	W
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	125 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
PMMA akril	prikladno	170 m/min	N
PE-HD	prikladno	120 m/min	N
PA 66	prikladno	140 m/min	N
PEEK	prikladno	120 m/min	N
PF 31	prikladno	100 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Cu	prikladno	130 m/min	N
CuZn	prikladno	160 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	uvjetno pogodno		
suho	uvjetno pogodno		
Zrak	uvjetno pogodno		