

Garant**VHM vretenasto glodalo s unutarnjim hlađenjem MTC, DLC, Ø h6 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202279 8
GTIN	4045197746252
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S prevlakom **DLC sp²** najnovije generacije. S **ekscentrično brušenom slobodnom površinom** i dodatno **fino obrađenim** žlijebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 202019.

Tehnički opis

Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Broj zubi Z	3
Oslobađanje Ø D ₁	7,4 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø drške D _s	8 mm
Duljina rezne oštrice L _s	13 mm
Oblik drške	HA

Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	62 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,04 mm
Ø reza D _c	8 mm
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	440 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	360 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	150 m/min	N

PA 66	prikladno	180 m/min	N
PEEK	prikladno	140 m/min	N
PF 31	prikladno	120 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	170 m/min	N
POM GF25	prikladno	150 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	140 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	120 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	150 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	190 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB