

Garant**VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø e8 DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202725 14
GTIN	4045197746511
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Bez skošenja reznih oštrica 45°.**Tehnički opis**

Drška	DIN 6535 HB s h6
Ø reza D_c	14 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ukupna duljina L	84 mm
Duljina rezne oštrice L_s	30 mm
Broj zubi Z	4
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	35 mm
Oblik drške	HB
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm
Ø drške D_s	14 mm
Oslobađanje Ø D_1	13,8 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	H
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

