

**Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: C1625****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547100 C1625
GTIN	4007220003022
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Valjkasto okruglo (WRC)

Ø glave: 16 mm

Duljina glave: 25 mm

Ukupna duljina: 70 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Ø glave	16 mm
Oblik	C1625
Ukupna duljina	70 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		