

**Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: D1614****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547100 D1614
GTIN	4007220003008
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Kugla

Ø glave: 16 mm

Duljina glave: 14 mm

Ukupna duljina: 54 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Oblik	D1614
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Ø glave	16 mm
Opis oblika	Kugla
Ukupna duljina	54 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	14 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		