

**Brusni čep (CER) zrno 60 srednje, Ø čepa×širina čepa: 15X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553795 15X30
GTIN	4027497554997
Razred artikla	53L

**Opis****Izvedba:**

**Brusni čep se učvršćuje istežanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja.** Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prijanjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.

**Keramičko zrno (CER).****Upotreba:**

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja – također na rubovima.

**Odgovara:**

Nosač brusnih čepova br. 553600.

**Tehnički opis**

Ø tuljka	15 mm
Granulacija	60
Širina čahura	30 mm

Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Oblik čahura	cilindrično
Vrsta proizvoda	Brusna čahura

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm Ø glavexduljina glave 15X30 mm

553600 15X30