

HOLEX**SK prihvat, SK / konus gl. za bušenje: 40/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Precizna izvedba s drškom sa strmim konusom i steznim navojem.

Strmi konus prema DIN 69871 A, dio 1 s prirubnicom za izmjenu alata i navojem za povlačne vijke.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama i bušilicama sa strmim konusom. S unutarnjim steznim navojem M 16 i **utorom za sigurnosni prsten za automatsko stezanje** (npr. Maho, Deckel, Mikron itd., također prikladan i za sve standardne strojeve **s ručnim stezanjem**).

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnički opis

Veličina strmog konusa	40
Konus Ø D	15,733 mm
Konus stezne glave DIN 238	B 16
Kod boje za odgovarajuću dršku	SK 40
Unutarnji stezni navoj	M16

Vrsta proizvoda

Prihvat bušaće glave