

HOLEX**SK prihvat, SK / konus gl. za bušenje: 50/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Precizna izvedba s drškom sa strmim konusom i steznim navojem.

Strmi konus prema DIN 69871 A, dio 1 s prirubnicom za izmjenu alata i navojem za povlačne vijke.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama i bušilicama sa strmim konusom.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnički opis

Veličina strmog konusa	50
Konus stezne glave DIN 238	B 16
Kod boje za odgovarajuću dršku	SK 50
Unutarnji stezni navoj	M24
Konus Ø D	15,733 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave

