

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 35/5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212910 35/5 |
| GTIN | 4045197750624 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 070308 |
| Ø reza D _c | 35 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Broj oštrica Z | 5 |
| maksimalna dubina reza ap maks | 0,85 mm |
| Ø prihvatne rupe | 16 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø D ₃ | 22 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 40 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Interpolacija Ø D _{min} | 57 mm |
| Interpolacija Ø D _{maks} | 68 mm |
| Interpolacija a _p | 0,85 mm |
| Max duljina uranjanja L za α _{maks} | 21 mm |
| Kut uranjanja α _{maks} | 0,82 stupanj |
| Serija | FeedKing |
| Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj |
| Fz Helix | 0,7 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Primjena glodala | Ukopavanje |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Strategija rezanja | HPC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP | 674252 9IP |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219810 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |