

**Garant****Roto glodalo, HM, tip: T1610/8****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 541000 T1610/8 |
| GTIN           | 4062406115791  |
| Razred artikla | 51D            |

**Opis****Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Roto glodalo za skidanje srha (unutarnje)** ozubljenjem ulijevo i pod kutom od 45° za **skošenje**.

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Napomena:**

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min<sup>#1</sup>

**Tehnički opis**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ø glave                  | 16 mm  |
| Ukupna duljina           | 120 mm |
| Kratka oznaka ozubljenja | Z3     |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ø drške                   | 8 mm          |
| Kut                       | 45 stupanj    |
| Stupanj finoće ozubljenja | srednje       |
| Opis oblika               | Srh           |
| Duljina glave             | 10 mm         |
| Seriya                    | Ozubljenje Z3 |
| Rezni materijal           | HM            |
| Vrsta proizvoda           | Roto-glodalo  |