

**HOLEX****Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: AS0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540750 AS0820
GTIN	4045197723468
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**HOLEX**-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Ø glave	8 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Opis oblika	Cilindar s čeonim nazubljenjem
Ukupna duljina	64 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Oblik	AS0820
Ø drške	6 mm
Duljina glave	19 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z7

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		