

HOLEX**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: G1225****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 540750 G1225 |
| GTIN | 4045197723642 |
| Razred artikla | 52D |

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Oblik šiljasti luk** (SPG).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------|
| Stupanj finoće ozubljenja | srednje |
| Vrsta ozubljenja | križno nazubljen |
| Opis oblika | Šiljasti luk |
| Oblik | G1225 |
| Ø glave | 12 mm |
| Kratka oznaka ozubljenja | Z7 |
| Ukupna duljina | 70 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Duljina glave | 25 mm |
| Serijski broj | Ozubljenje Z7 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |