




## Unutarnji mikrometar za fina mjerenja KT, mjerno područje: 55-250mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 435125 55-250 |
| GTIN           | 2050001051066 |
| Razred artikla | 46D           |

### Opis

#### Izvedba:

Uređaj za usporedno mjerenje u dvije točke, čija je osnova **rotacijska izvedba**. Za mjerenje unutarnjih profila i ozubljenja, krivulja i krivuljnih profila. Visoka preciznost i pouzdanost djelomičnim pomakom ticala. Pokrivanje velikih mjernih područja zamjenjivim mjernim nastavcima. Mjerni nastavci posjeduju unutarnji navoj za prihvat kuglastih nastavaka. Kugle od tvrdog metala na nastavcima dostupne su već od  $\varnothing 0,5\text{mm}$  u stupnjevima od  $0,001\text{ mm}$  (tolerancija  $< 2\mu\text{m}$ ).

#### Dio isporuke:

Držać sa ticalima i mjernim umecima, bez kuglica za ticala i uređaja za prikaz.

#### Dodatni pribor:

HM kugle za ticala, precizni mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322.

#### Napomena:

Izvedba u obliku mjernog trna za sigurno i brzo mjerenje bez oscilacija na upit.

### Tehnički opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 $\mu\text{m}$ |
| Broj mjernih klinova                    | 7                 |
| Broj mjernih ploča                      | 3                 |
| Dubina mjerenja                         | 177 mm            |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Mjerno područje | 55 - 250 mm                                    |
| Pakiranje       | stabilna kutija                                |
| Kalibriranje    | Cijena na upit                                 |
| Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja<br>mjerna naprava u 2 točke |

---

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 130/5 $\mu\text{m}$  | 434674 130/5  |
| Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 250/10 $\mu\text{m}$ | 434674 250/10 |
| Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 50/1 $\mu\text{m}$   | 434674 50/1   |
| Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001                             | 434670 2001   |
| Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 $\mu\text{m}$ | 434674 25/0,5 |