

Garant GRIDLINE

**Kutna radna stanica s osnovnim okvirom s tamnosivom Eluplan pločom,
Radna stanica duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920101 1000
GTIN	4062406119577
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kutna radna stanica. Podesiva visina u rasteru od 25 mm s pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje. S osnovnim okvirom od pocinčanog lima i četverokutne cijevi, nosivosti **250 kg**.

Odgovara:

Radna stanica mLevel, eLevel, eLevel+. Nije moguće električno podešavanje visine kutne radne stanice.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016 (ne postoji mogućnost konfiguracije), **bočne i stražnje stranice** svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Kod kombiniranja kutne radne stanice s radnom stanicom eLevel ili eLevel+ rezni su limovi obavezni.

Tehnički opis

Radna ploča debljina	40 mm
Boja površine radne ploče	tamno sivo
Težina	80 kg
Dubina	800 mm

Serija	Workstation
Debljina obloge	2 mm
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	ne
Ovisno o dubini ploče	700 mm
Materijal radne ploče	ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike
Kontinuirano podešavanja po visini	ne
Površina radne ploče	Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
širina	1100 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	750 - 1000 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Obloga radne ploče	Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Radna ploča dubina	1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta	750-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	mehanički
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kutna radna stanica