



## Ravna brusilica, tip: 722317



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077261 722317
GTIN	4014586879437
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- **Izuzetno praktična ravna brusilica.**
- **Miran rad radi više vretena.**
- **Snažan motor s visokim protokom.**
- **Zahvaljujući kontroli brzine, idealna je za obradu nehrđajućeg čelika kao i za brušenje i poliranje.**
- **Prikladna za brusne čepove i glodala od tvrdog metala.**

Snažna, praktična ravna brusilica s **kratkim vretenastim vratom**. Također pogodno za polustacionarnu uporabu.

#### Dio isporuke:

Uključujući zatezna čahura Ø 6 mm, 2 stezna ključa SW13 i SW17.

#### Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	GSZ8-280PE
Duljina kabela	4 m
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Težina	1,4 kg
Prihvat snaga	750 W

Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Raspon broja okretaja	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

---

**Pribor**

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 6 mm	077268 6
--	----------