



Ravna brusilica, tip: 722320



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077261 722320
GTIN	4014586879451
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- Izuzetno praktična ravna brusilica.
- Miran rad radi više vretena.
- Snažan motor s visokim protokom.
- Zahvaljujući kontroli brzine, idealna je za obradu nehrđajućeg čelika kao i za brušenje i poliranje.
- Prikladna za brusne čepove i glodala od tvrdog metala.
- Robusna ravna brusilica, sa smanjenim brojem okretaja.
- Prikladna za obradu nehrđajućeg čelika.
- POWERtronik sa stabilizacijom broja okretaja i zaštitom od preopterećenja.

Dio isporuke:

Uključujući zatezna čahura Ø 6 mm, 2 stezna ključa SW13 i SW17.

Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Oznaka proizvođača	GSZ8-90PEL
Duljina kabela	4 m

Težina	1,8 kg
Prihvat snaga	710 W
Raspon broja okretaja	2500 - 9000 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 6 mm	077268 6
--	----------