

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, SK 30 kratka, Stezni  $\varnothing$  D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302225 8
GTIN	2050001838957
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	8 mm
Vanjski $\varnothing$ D	27 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30

308785 30