

Garant**Termoskupljajuća stezna glava 3°, SK 40 A = 80, Stezni Ø D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302352 4
GTIN	4045197762689
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).

Upotreba:

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806. ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835. termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4. Termostezni uređaji br. 354210 – 304450.

Napomena:

Nije moguće podešavanje duljine!

Tehnički opis

Ø D ₂	10 mm
Stezni Ø D ₁	4 mm
Vanjski Ø D	15 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	SK 40 A = 80
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40