

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava oblik AD, BT 30 kratko, Stezni Ø D1: 6mm**


### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 303405 6      |
| GTIN           | 4045197763624 |
| Razred artikla | 31A           |

### Opis

**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

### Tehnički opis

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ø D <sub>2</sub>           | 21 mm        |
| Vanjski Ø D                | 27 mm        |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm        |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 6 mm         |
| Prihvat                    | BT 30 kratko |
| Norma prihvata             | ISO 7388-2   |
| Norma prihvata             | JIS B6339    |
| Oblik                      | AD           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Rashladna jedinica tip CU1                                     | 354215 CU1  |
| Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm             | 354235 6-9  |
| Donji ormar  | 354290      |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm        | 354240 6-12 |
| Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 30             | 354225 30   |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30      | 308760 30   |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1                    | 354210 SU1  |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30 | 308610 30   |
| Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm            | 354236 6-9  |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30      | 308765 30   |