

Garant
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	122808 3
GTIN	4045197753649
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

DLC prevlaka sp² najnovije generacije s **malim koeficijentom trenja** omogućuje **djelotvorno odvođenje odvojenih čestica**. Za **visokoučinkovitu obradu materijala od aluminija**. **Velika ravnost i cilindričnost rupa** zahvaljujući **6 vodećih faza**.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Izvedba **HB**: naručuje se s **br. 122809**.

Izvedba **HE**: naručuje se s **br. 122808 + 129100HE**.

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	34 mm
Ø drške D_s	6 mm
Broj oštrica Z	2
Standard	Norma proizvođača
Ukupna duljina L	72 mm
Tolerancija drške	h6
Tolerancija nazivnog Ø	h7
Nazivni Ø D_c	3 mm
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka	0,22 mm/okr
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	29,5 mm

Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
izvedba	8xD
Tip	W
Kut vrha	135 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HPC
Polustandardno	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	325 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	315 m/min	N
PMMA akril	primjereno	135 m/min	N
PEEK	primjereno	110 m/min	N
PVDF GF20	primjereno	80 m/min	N
PA 66 GF30	primjereno	70 m/min	N
PEEK GF30	primjereno	60 m/min	N
PTFE CF25	primjereno	70 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	160 m/min	N
GFK	primjereno	70 m/min	N
CFK	primjereno	70 m/min	N

mokra maksimalno

primjereno

~~mokra minimalno~~~~primjereno~~**Usluge**

Brušenje tip HE

129100 HE