

**HOLEX****VHM glodalo HPC, bez prevlake, Ø d11 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205260 12
GTIN	4062406122485
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**

Za grubo glodanje.&lt;br&gt;Posebno za obradu neželjeznih metala.

**Tehnički opis**

Ø drške $D_s$	12 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	36 mm
Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,15 mm
Ukupna duljina $L$	83 mm
Oslobađanje Ø $D_1$	11 mm
Broj zubi $Z$	3
Kut spirale	45 stupanj
Duljina rezne oštrice $L_s$	26 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,18 mm
Ø reza $D_c$	12 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Radijus čela $r_v$	0,32 mm

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Profil glodanja	WR
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
PEEK	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
Cu	prikladno	80 m/min	N
CuZn	prikladno	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

## Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB