

Garant**Brusna kapica (CER), Zrno 150, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 1319C****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 553038 1319C |
| GTIN | 4062406122782 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna.**

Keramičko zrno (CER) idealno za obradu plemenitog čelika i legura nikla. Veliki volumen odrezivanja i hladno brušenje.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnanje/odvrtanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| preporučeni broj okretaja | 16000 min ⁻¹ |
| Duljina brusne kapice | 19 mm |
| Brusne kapice Ø | 13 mm |
| Oblik | C |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Granulacija | 150 |
| Atribut imena proizvoda | Zrno 150 |
| Vrsta proizvoda | Brusna kapica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |