

Garant

GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC, bez prevlake, Ø e8 DC: 9,7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202002 9,7
GTIN	4062406125783
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Za grubu i finu obradu.
Do 2x D u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.
Moguće najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.
Moguće skošavanje do 45°.

Prednost:

Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.

Tehnički opis

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,12 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	9,5 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	30 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Broj zubi Z	3
Kut spirale	42 stupanj
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Ukupna duljina L	72 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6

Ø reza D_c	9,7 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Ø drške D_s	10 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Seriya	Master Alu
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	Nejednak
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N

PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		
Usluge			
Brušenje tip HB		129100 HB	