

Garant**GARANT Master Alu PickPocket VHM gruborezno glodalo HPC, bez prevlake, Ø e8 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 202012 10 |
| GTIN | 4062406126285 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Za grubo i fino glodanje.

Do $2 \times D$ u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.

Najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.

Skošavanje do 45° .

Prednost:

Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.

Napomena:

Minimalna mjera od $0,1 \times D$ ne smije biti manja kada se izvode nove operacije ravnjanja.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,06 mm |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Ukupna duljina L | 80 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 22 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Broj zubi Z | 3 |
| Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,08 mm |
| Kut spirale | 42 stupanj |

| | |
|---|-------------------------------|
| Ø drške D _s | 10 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Ø reza D _c | 10 mm |
| Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje | 38 mm |
| Oslobađanje Ø D ₁ | 9,8 mm |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj |
| Serija | Master Alu |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | W |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Širina zahvata a _e kod glodanja | 0,5×D kod trimanja |
| Širina zahvata a _e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Strategija rezanja | HPC |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij | prikladno | 250 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 200 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 180 m/min | N |
| PMMA akril | prikladno | 180 m/min | N |
| PE-HD | prikladno | 130 m/min | N |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| PA 66 | prikladno | 150 m/min | N |
| PEEK | prikladno | 130 m/min | N |
| PF 31 | prikladno | 110 m/min | N |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | N |
| Cu | prikladno | 120 m/min | N |
| CuZn | prikladno | 150 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Zrak | prikladno | | |
| Usluge | | | |

Brušenje tip HB

129100 HB