

Garant**SNMG 150612, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251232 HB7020 |
| GTIN | 4045197764157 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 150612 HB7020 Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Lomač odvojenih čestica | SM |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 6 mm |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinut |
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Glavna primjena | P |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 350 m/min |
| Posmak f | 0,15 - 0,5 mm/okr |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | HB7020 |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150612 |
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |