


**Garant****SNMM 190624, Vrsta: HB7020**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Razred artikla	21G

## Opis

SNMM 190624 HB7020 Kutni radijus: 2,4 mm  
Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 300 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 300 m/min
Lomač odvojenih čestica	SR
Dubina reza $a_p$	2 - 12 mm
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020
Glavna primjena	P

Kutni radijus	2,4 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje