

Garant**Rotirajući šiljci za tokarilice za izmjenjive umetke, tip: HSK40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320617 HSK40
GTIN	4062406127237
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Izvedba s oprugom za aksijalno izjednačavanje po duljini tijekom obrade.
- U potpunosti poboljšano i polirano. Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
- Posebno brtvljenje sprječava prodiranje prljavštine i sredstva za hlađenje.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka. Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim vretenima na CNC strojevima.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625.

Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	K12
Ukupna duljina	115 mm

Korisna duljina L ₁	95 mm
Ø drške D ₁	12 mm
Put opruge za težinu obratka	3 mm
Ø kućišta D	300 kg
maksimalan broj okretaja	44 mm
Pogreška rotacije	3000 min ⁻¹
Prihvat	0,01 mm
Vrsta proizvoda	HSK 40
	Šiljak za tokarilice