

**Garant****Rotirajući šiljak za tokarilice, uska izvedba 60°/30°, Morse konus: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320643 2
GTIN	4062406127268
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Precizna izvedba s dodatno krutim uležištenjem.**
- **Precizni valjni ležajevi za visoku preciznost rotacije.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**
- **MK drška, kaljena i brušena.**
- **S produženim vrhom, kut vrha 60° / 30°.**
- **S navojem i maticom.**
- **idealno za izradu navoja i ozubljenja.**

**Opis:**

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

**Prednost:**

**Matica odvojiva prema naprijed**, stoga nema ometanja kontura u postupku obrade.

**Upotreba:**

Obrada malih i najmanjih dijelova, npr. obrada navoja kod optimalne pristupačnosti ravnoj površini.

**Dio isporuke:**

Uključuje maticu.

Ø kućišta D: 26 mm

Ukupna duljina L: 123 mm

Korisna duljina B: 59 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 6 mm

Najveći Ø vrha 30 ° A: 12 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

## Tehnički opis

Ukupna duljina L	123 mm
za težinu obratka	850 kg
maksimalan broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Korisna duljina B	59 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	6 mm
Morse konus	MK2
Duljina vrška C	21 mm
Ø kućišta D	26 mm
Najveći Ø vrha 30 ° A	12 mm
Izvedba	s povlačnom maticom
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice